

TUBO RETIFICADO

TUBOS RECTIFICADOS

CARACTERÍSTICAS

TUBOS DE AÇO RECTIFICADOS PRODUZIDOS PELO PROCESSO DE LAMINAÇÃO A QUENTE.

RECTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PROCESSOS:

RECTIFICAÇÃO POR CORTE E BRUNIDURA: DIÂMETRO INTERNO(mm) 20-210

RECTIFICAÇÃO POR DESGASTE ABRASIVO: DIÂMETRO INTERNOS(mm) ≥ 220

PARA MAIS MEDIDAS ENVIE UM EMAIL PARA comercial@fluidraulica.com



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (mm)		PV S/IVA
	INTERIOR	EXTERIOR	
TR025X035	25	35	S/Consulta
TR030X040	30	40	S/Consulta
TR032X042	32	42	S/Consulta
TR035X045	35	45	S/Consulta
TR040X050	40	50	S/Consulta
TR040X055	40	55	S/Consulta
TR045X055	45	55	S/Consulta
TR050X060	50	60	S/Consulta
TR050X065	50	65	S/Consulta
TR050X070	50	70	S/Consulta
TR055X065	55	65	S/Consulta
TR055X070	55	70	S/Consulta
TR055X075	55	75	S/Consulta
TR060X070	60	70	S/Consulta
TR060X075	60	75	S/Consulta
TR060X080	60	80	S/Consulta
TR063.5X076.2	63.50	76.20	S/Consulta
TR063X075	63	75	S/Consulta
TR063X083	63	83	S/Consulta
TR065X075	65	75	S/Consulta
TR065X080	65	80	S/Consulta
TR070X080	70	80	S/Consulta
TR070X085	70	85	S/Consulta
TR070X090	70	90	S/Consulta
TR070X095	70	95	S/Consulta
TR075X085	75	85	S/Consulta
TR075X090	75	90	S/Consulta
TR080X090	80	90	S/Consulta
TR080X095	80	95	S/Consulta

TR080X100	80	100	S/Consulta
TR080X110	80	110	S/Consulta
TR085X095	85	95	S/Consulta
TR085X100	85	100	S/Consulta
TR090X100	90	100	S/Consulta
TR090X105	90	105	S/Consulta
TR090X110	90	110	S/Consulta
TR095X110	95	110	S/Consulta
TR095X115	95	115	S/Consulta
TR100X110	100	110	S/Consulta
TR100X115	100	115	S/Consulta
TR100X120	100	120	S/Consulta
TR100X125	100	125	S/Consulta
TR105X120	105	120	S/Consulta
TR105X125	105	125	S/Consulta
TR105X130	105	130	S/Consulta
TR110X125	110	125	S/Consulta
TR110X130	110	130	S/Consulta
TR110X140	110	140	S/Consulta
TR115X130	115	130	S/Consulta
TR115X135	115	135	S/Consulta
TR115X140	115	140	S/Consulta
TR120X130	120	130	S/Consulta
TR120X140	120	140	S/Consulta
TR120X150	120	150	S/Consulta
TR125X140	125	140	S/Consulta
TR125X145	125	145	S/Consulta
TR125X150	125	150	S/Consulta
TR130X150	130	150	S/Consulta
TR130X155	130	155	S/Consulta
TR130X160	130	160	S/Consulta
TR130X165	130	165	S/Consulta
TR135X155	135	155	S/Consulta
TR135X160	135	160	S/Consulta
TR135X165	135	165	S/Consulta
TR140X160	140	160	S/Consulta
TR140X165	140	165	S/Consulta
TR140X170	140	170	S/Consulta
TR145X165	145	165	S/Consulta
TR145X170	145	170	S/Consulta
TR150X170	150	170	S/Consulta
TR150X180	150	180	S/Consulta
TR160X180	160	180	S/Consulta
TR160X190	160	190	S/Consulta

TR180X200	180	200	S/Consulta
TR180X210	180	210	S/Consulta